

MEISUI

クイックジョイント・スリム浄水器

F-1

業務用浄水器 I形 F-1/F-1Z

手軽に、コンパクトに、
おいしい水を使いやすく



F-1



F-1Z



クイックジョイントで
カートリッジの交換がスムーズ。
狭い場所にも置いて
厨房に合わせてレイアウトできる
省スペースモデル。

1 スリムでレイアウト自在な省スペースモデル

厨房のスペースや環境、レイアウトに合わせて、据置きと壁掛けの設置方法が選択可能。スリムで小型なので、狭いスペースにも取付けできます。

2 高性能なる材で、しっかり浄水


高品質のヤシガラ粒状活性炭、繊維状活性炭、細かい不純物をろ過する中空糸膜*で、臭いやPFOS/PFOA(有機フッ素化合物)、一般細菌**まで取除きます。*F-1Zのみの仕様です。

3 クイックジョイントで、簡単設置、簡単交換

カートリッジヘッドに、独自のクイックジョイント方式を採用。カートリッジの交換を、簡単、スピーディにすることができます。


F-1

ヤシガラ粒状活性炭+繊維状活性炭タイプ



F-1Z

ヤシガラ粒状活性炭+繊維状活性炭+中空糸膜タイプ



クイックジョイントにワンタッチで接続でき、ロック用保護カバーで浄水器カートリッジが外れないようロックすることができます。

型 式	原水の濃度	F-1	F-1Z
種 類	—	I形	
ろ 過 流 量	—	5.0L/分	4.0L/分
ろ 材	—	不織布・ヤシガラ粒状活性炭 繊維状活性炭	不織布・ヤシガラ粒状活性炭 繊維状活性炭・中空糸膜
浄 水 能 力	遊離残留塩素	2.0mg/L	50,000L (除去率80%)
	濁 り	2度	—
	総トリハロメタン	0.100mg/L	10,000L (除去率90%)
	CAT (シマジン)	0.0030mg/L	50,000L (除去率90%)
	溶 解 性 鉛	0.050mg/L	10,000L (除去率80%)
	2-MIB (カビ臭)	0.00005mg/L	20,000L (除去率90%)
	テトラクロロエチレン	0.010mg/L	50,000L (除去率90%)
	トリクロロエチレン	0.030mg/L	50,000L (除去率90%)
	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	10,000L (除去率80%)
	使用可能水圧	—	0.1~0.75MPa (1.0~7.6kgf/cm ²)
耐 圧 性	—	1.75MPa (17.8kgf/cm ²) ×1分間適合	
重 量 (満水時)	—	0.7kg (1.4kg)	0.7kg (1.3kg)
ろ材使用限界	—	12ヶ月以内	
サイズ (mm)	—	直径78×高さ272	

*浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。
PFOS及びPFOAは、浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準(浄水器協会 JWPAS B.210)に基づく試験結果。
*硬水を軟水にかえることはできません。
*遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
*ウォーターハンマーが発生するときは、浄水器の手前で必ず減圧弁を設置してください。
(水道圧が0.4MPa以上のときは、ウォーターハンマーが発生して使用可能水圧の上限0.75MPaを越えるおそれがあります。)

型 式	原水の濃度	F-1 3台並列システム
種 類	—	I形
ろ 過 流 量	—	15.0L/分 (0.15MPa時)
ろ 材	—	不織布・ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭
遊離残留塩素ろ過能力	2.0mg/L	150,000L (除去率80%)
使用可能水圧	—	0.15~0.75MPa (1.5~7.6kgf/cm ²)
耐 圧 性	—	1.75MPa (17.8kgf/cm ²) ×1分間適合
重 量 (満水時)	—	10kg (12kg)
ろ材使用限界	—	150,000Lまたは12ヶ月以内 (1日400L使用の場合)
配管接続口径	—	G1/2ねじ
サイズ (mm)	—	高さ525×幅430×奥行125

*付属の圧力計で浄水器カートリッジの目詰まり状況が確認できます。
*それぞれの浄水器カートリッジにバイパスバルブを設けており、浄水器カートリッジがスムーズに交換できます。
*2台並列・4台並列システムなど、用途に合わせたシステムをご提案できます。ご相談ください。



F-1 3台並列システム